


# Elektromagnēta magnētiskā spole

## VACF-B-K1-1A-1-EX4-M

Daļas numurs: 8059808

FESTO



### Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Montāžas pozīcija                               | Jebkurš  |
| Komutācijas pozīcijas indikators                | Nē   |
| Min. satveršanas laiks                          | 10 ms  |
| Noslodzes cikls                                 | 100 %  |
| Tinuma raksturlielumu dati                      | 24 V AC: 50/60 Hz, jauda 3,85 VA   |
| Pieļaujamā frekvences svārstība                 | +/- 5 %  |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības                | +/- 10 %   |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)       | Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)<br>saskaņā ar ES RoHS direktīvu  |
| UKCA marking (see declaration of conformity)    | To UK EX instructions<br>To UK RoHS instructions   |
| Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES  | EPL Db (BR)<br>EPL Db (CN)<br>EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (BR)<br>EPL Gb (CN)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX) |
| Sertifikācijas departaments                     | CML22UKEX5255X<br>DNV17.0013X<br>GYJ17.1077X<br>IBExU 16 ATEX1146X<br>IECEX IBE16.0024X                                      |
| ATEX kategorija Gāze                            | II 2G  |
| ATEX kategorija Putekļi                         | II 2D  |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze    | Ex mb IIC T5 Gb  |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi | Ex mb IIIC T95°C Db  |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra          | -30°C ≤ Ta ≤ +40°C   |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC           | 0 - Nav korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-C1-L   |
| Aizsardzības klase                              | IP65   |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -30 ... 40 °C  |
| Produkta svars                                  | 170 g  |
| Elektriskais savienojums                        | 3-dzīslu<br>Vads ar atvērtiem galiem   |
| Kabeļa garums                                   | 1 m  |
| Nominālais vadītāja šķērsgriezums               | 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Montāžas tips                                   | ar rievoto uzgriezni   |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS   |
| Elektromagnēta tinuma materiāls                 | Alumīnijs<br>Epoksīdsveķi<br>Varš<br>Tērauds   |
| Tinuma materiāls                                | Varš   |