


# Aksiālais komplekts EAMM-A-L38-58AA

Daļas numurs: 8063456

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	9 Nm
Produkta svars	267 g
Interfeisa kods, aktuatori	L38
Interfeisa kods, Motora In	58AA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS