


Aksiālais komplekts EAMM-A-N80-75GA

Daļas numurs: 8063609

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseis moments	47 Nm
Produkta svars	1.692 g
Interfeisa kods, akuators	N80
Interfeisa kods, Motora In	75GA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS