


Aksiālais komplekts EAMM-A-N80-90GA

Daļas numurs: 8063614

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseis moments	47 Nm
Produkta svars	1.808 g
Interfeisa kods, aktuators	N80
Interfeisa kods, Motora In	90GA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS