

# Elektronikas modulis VMPA14-FB-EMG-D2-8

Daļas numurs: 8066767

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Diagnoze	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Apakšējais spriegums, vārsti
Max. vārstu pozīciju skaits	4
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	8
Būtisks strāvas patēriņš pie slodzes sprieguma	23 mA
Būtisks strāvas patēriņš pie darba sprieguma	8 mA
Nominālā uz elektromagnēta tinumu aizejošā strāva	58 mA līdz pat 24 ms
Nominālā strāva ar strāvas reducēšanu	9 mA pēc 24 ms
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	30 g
Korpusa materiāls	POM
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS