

zobstieņa un zobrata ass

EHHH-80-RP- -

Daļas numurs: 8068233

FESTO



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	250 ... 2.500 mm
Izmērs	80
Platums	411 mm
Augstums	245 mm
Garums	With max. stroke length: 3268 mm With min. stroke length: 768 mm
Montāžas pozīcija	vertikāle
Pārvads	Right-angle servo gear unit
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais lineārais modulis With gear rack
Vadotne	Recirculating roller bearing guide
Pārnesumkārbas attiecība	5:1
Darbošanās spiediens	6 bar
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 40 °C
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 40 °C
Max. efektivitāte	96 %
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS