

# Pārejas elements NPFC-R-G38-G14-MF-P50

Daļas numurs: 8069231

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Vītņotā stiprinājuma materiāls            | Niķelēts misiņš                                    |
| Iepakojuma izmērs                         | 50   |
| Darbošanās spiediens                      | -0,95 ... 50 bar                                   |
| Darbošanās paņēmiens                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:~:] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 1 - Zema korozijas ietekme                         |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -20 ... 150 °C                                     |
| Produkta svars                            | 13 g   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G3/8   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4   |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS                                       |