


# Tuvuma devējs DADG-D-F8-40

Daļas numurs: 8072859

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Nominālais komutācijas attālums	0,6 mm
Garantētais komutācijas attālums	0,64 mm
Reducējošie faktori	Aluminium = 0.55 Nerūsējošais tērauds, St 18/8 = 0.8 Varš = 0.5 Brass = 0.65 Tērauds, St 37 = 1.0
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Atkārtēšanas precizitāte	0,01 mm
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. komutācijas frekvence	5.000 Hz
Max. pārslēgšanās frekvence, DC	5.000 Hz
Max. izejas strāva	100 mA
Sprieguma kritums	2 V
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Tukšgaitas strāva	≤ 10 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Kabeļa garums	2 m
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Izmērs	M4
Montāžas tips	Pievilkts
Instalācijas tips	vienlīmeņa
Produkta svars	32 g
Korpusa materiāls	Tērauds
Aizsardzības klase	IP67
PWIS conformity	VDMA24364 zone III