

Pilnīgs piesūcekņa kauss OGVM-100-A-HN-G14F

Daļas numurs: 8073846

Produkts tiks atcelts

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	26 mm
Min. detaļas rādiuss	90 mm
Nominālais izmērs	8 mm
piesūcekņa kausa diametrs	100 mm
piesūcekņa kausa tilpums	115 cm ³
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	Apaļš, plēšveida 1,5 ieloki
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,6 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 120 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	318 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	147 N
Produkta svars	109 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	Sievišķā vītne G1/4
Krāsa	Pelēks
Balsta cietība	60 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	HNBR