

Amortizators DYEF-G8-M14-Y1

Daļas numurs: 8073908

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Izmērs | M14 |
| Gājiens | 1,2 mm |
| Amortizēšana | P amortizācija bez metāliskās fiksētās atdures |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Pozīcijas detektēšana | Nē |
| Max. sadursmes ātrums | 0,8 m/s |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Amortizācijas garums | 1,2 mm |
| Max. pievilkšanas moments | 8 Nm |
| Max. enerģijas patēriņš uz gājienu | 0,45 J |
| Produkta svars | 136,5 g |
| Montāžas tips | ar vītņotu uznavu |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Stiprs tērauda sakausējums |