

Servo Preses komplekts YJKP

Daļas numurs: 8077950

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Presēšanas spēks	0 ... 17 kN
Darba gājiens	100 ... 400 mm
Kabeļa garums	5 ... 15 m
Skanēšanas frekvence	1.000 Hz
Protokols	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Motora tips	Servomotors
Maks. paātrinājums	2 m/s ²
Noslodzes cikls	100 %
Padeves ātrums	0 ... 250 mm/s
Precizitāte, FS	0,25 %FS
Maksimālā efektīvā slodze	19,5 ... 95 kg
Produkta svars	5,5 ... 66,7 kg
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP20
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III