

Savienojošais vads NEBL-T12G4-E-2-N-LE4

Daļas numurs: 8080790

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-111
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Sertifikācijas departaments	UL E504946
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Produkta svars	243 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa līgзда
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M12x1, T-coded to EN 61076-2-111
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	4
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	4
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Skrūves fiksācija
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	4
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	4
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 63 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	12 A
Uzliesmojuma stiprums	1,5 kV
Shielding	Nē
Kabeļa garums	2 m
Vada piederums	Suitable for energy chains
Vada testa apstākļi	Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 42 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 84 mm
Vada diametrs	8,4 mm
Vada diametra pielāide	± 0,25 mm
Kabeļa struktūra	4x1,5
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	1,5 mm ²
Vada gali	Ņemts apvalks
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-25 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Kabeļa apvalka krāsa	Melns
Korpusa materiāls	PA

Pazīme	Lielums
Korpasa krāsa	Melns
Skrūvējamās atslēgas materiāls	Niķelēts spiedienliets cinks
Blīvējumu materiāls	NBR
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš
Izolācijas materiāls	PP