


# Spiediena manometrs PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Daļas numurs: 8081401

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Indikācijas diapazons [bāri]	0 ... 16 bar
Atbilst standartam	EN 837-1
Spiediena manometra nominālais izmērs	63
Konstruktijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrumi
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	1,6
Aizsardzības klase	IP65
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Vidējā temperatūra	-40 ... 200 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Vītņotā spraudņa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Korpusa materiāls	ABS Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Ekrāna materiāls	PC
Korpusa krāsa	sudraba
Produkta svars	160 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli