


Pneimatiskais interfeiss

VABA-S6-1-X1-3V-CB

Daļas numurs: 8082879

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārstu termināļa interfeiss	Tips 44, VTSA
Diagnoze	Wire break per valve coil Short circuit of valves Apakšējais spriegums, vārsti
Max. vārstu pozīciju skaits	12 with bistable valves 24 pie viena elektromagnēta vārstiem
LED displejs	1 group diagnostics 3 load supply Channel status on valves
Parametru konfigurēšana	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Aizsardzība (issavienojuma)	Iekšējā elektroniskā drošinātāja aizsardzība uz vārsta izeju
Darbības sprieguma diapazons DC	21,6 ... 26,4 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Typically 11 mA (operating voltage supply for electronics) Typically 45 mA (load voltage supply for valves)
Max. enerģijas piegāde uz kanālu	0,2 A
Maz. rezultējošas strāvas daudzums uz katru moduli	6 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	580 g
Elektriskais savienojums	Feldbus 3x M12x1, A-coded 5-kontaktu Spraudnis caur CPX
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	PA
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums