


piston actuator DFPK-75-20-V4

Daļas numurs: 8083963

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pievada izmērs	75
Gājiens	20 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Ar mehānisko indikatoru
Kontroles funkcija	Aizvērts ar atsperes spēku, NC
Operating pressure MPa	0,5 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	5 ... 10 bar
Operating pressure	72,5 ... 145 psi
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija Gāze	II 2G
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex h IIC T6...T4 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67 IP69K
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	2.746 g
Pneimatiskais savienojums	Sievišķā vītne G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Blīvējumu materiāls	FPM
Korpusa materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Materiālu informācija korpusam	1.4408
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais