


Aksiālais komplekts EAMM-A-T42-67A

Daļas numurs: 8084497

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais garums	43 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	3,2 kgmm ²
Pārneseis moments	8,5 Nm
Produkta svars	377 g
Interfeisa kods, aktuators	T42
Interfeisa kods, Motora In	67A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS