


# Pārnesumkārbā EMGA-80-A-G5-100A

Daļas numurs: 8085349

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	80 mm
Motora atloka izmērs	100 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,22 deg
Pārvads	Labā leņķa pārnesumkārbā
Pārnesumkārbas attiecība	5:1
Max ieejas ātrums	7.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	67 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	1,017 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izejas griezes moments	107 Nm
Max. efektivitāte	95 %
Griezes noturība	4,8 Nm/arcmin
Produkta svars	4.500 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	80G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	100A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS