


# Pressure regulator VRPA-CM-Q4-E

Daļas numurs: 8086003

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-4
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	80 l/min
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iedarbināšanas tips	manuāls
Pārtrauces elements	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Spiediena regulēšanas diapazons Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Spiediena kontroles diapazons	1 ... 8 bar
Spiediena regulēšanas diapazons psi	14,5 ... 116 psi
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	ISO class 4
Produkta svars	23 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Statisko blīvju materiāls	NBR