


balansiera komplekts YHBP-

Daļas numurs: 8087218

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiena diapazons	100 ... 1.990 mm
Cylinder diameter	50 ... 200 mm
Atbalstītā kinemātika	Lifting column Parallel kinematics
Polaritātes aizsargāts	priekš darba sprieguma
Operating pressure MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	4 ... 8 bar
Maks. pārvietojuma ātrums	1 m/s
Darbības sprieguma diapazons DC	21,6 ... 26,4 V
Noslodzes cikls	100 %
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Atlikuma viļņi	5 %
Strāvas patēriņš ar slodžu brīvām izejām	2 A
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	IP20 for safety relay unit PNOZ IP20 for control system CMCB-...-C IP20 for controller CECC-D IP54 for control system CMCB-...-CC saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Load	25 ... 999 kg
Transmission ratio of kinematics	1:5 for lifting columns 1:1 - 1:5 for parallel kinematic systems
Produkta svars	4,8 ... 60,5 kg
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS