


Spiediena manometrs PAGN-26-1M-G18S

Daļas numurs: 8088986

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Indikācijas diapazons [bāri] | 0 ... 10 bar |
| Display range | 0 ... 1 MPa 0 ... 145 psi |
| Spiediena manometra nominālais izmērs | 26 |
| Konstrukcijas struktūra | Bordona caurules spiediena manometrs |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija |
| Darbošanās paņēmieni | Inertās gāzes Neitrālie šķidrumi |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure | 0 ... 145 psi |
| Mainīgās slodzes faktors | 0,66 |
| Mērījumu precizitātes klase | 4 |
| Aizsardzības klase | IP43 |
| Uzglabāšanas temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Vidējā temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Savienojuma pozīcija | Aizmugures centrāle |
| Pneimatiskais savienojums | G1/8 with sealing ring |
| Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu | ABS Misiņš |
| Vītņotā spraudņa materiāls | ABS |
| Korpusa materiāls | ABS |
| Ekrāna materiāls | PS |
| Korpusa krāsa | Melns |
| Produkta svars | 8 g |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli |