


Spiediena manometrs PAGN-23-1M-G18S

Daļas numurs: 8088992

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Display range	0 ... 1 MPa
Spiediena manometra nominālais izmērs	23
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrumi
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Mainīgās slodzes faktors	0,6
Mērījumu precizitātes klase	5
Aizsardzības klase	IP44
Uzglabāšanas temperatūra	-5 ... 50 °C
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	G1/8 with sealing ring
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	ABS-pastiprināts Misiņš
Vītņotā spraudņa materiāls	ABS-pastiprināts
Korpusa materiāls	ABS
Ekrāna materiāls	PMMA
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	6 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli