


Aksiālais komplekts EAMM-A-V20-28AA

Daļas numurs: 8093016

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais garums	31,4 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	0,022 kgmm ²
Pārneseamais moments	0,2 Nm
Produkta svars	25 g
Interfeisa kods, aktuators	V20
Interfeisa kods, Motora In	28AA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS