


Paralēlais komplekts EAMM-U-30-V20-28AA-44

Daļas numurs: 8093176

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	30
Starpcentru attālums	44 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnemkārības attiecība	1:1
Max. ātrums	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	2,11 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,015 Nm
Pārnemamais moments	0,05 Nm
Produkta svars	94 g
Interfeisa kods, aktuators	V20
Interfeisa kods, Motora In	28AA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS