


# Paralēlais komplekts EAMM-U-45-V32-40RA-63

Daļas numurs: 8095650

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	45
Starpcentru attālums	63 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārneseļķības attiecība	1:1
Max. ātrums	3.600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	4,35 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	0,05 Nm
Pārneseļķības moments	1 Nm
Produkta svārs	240 g
Interfeisa kods, aktuators	V32
Interfeisa kods, Motora In	40RA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS