


Apakšējā pamatne VABS-P16-10S-M5

Daļas numurs: 8097804

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	26 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īpašie raksturlielumi	Lietojams ar skābekli saskaņā ar DIN EN 1797
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Darbošanās spiediens	0 ... 7 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Inertās gāzes Gaiss Skābeklis Slāpekļis
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama Maksimālais daļas izmērs: 5 µm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 60 % nekondensējošs
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	25 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīško) vītņi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums