


Montāžas plāksne VABS-B14-270-FF14

Daļas numurs: 8098891

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstruktijas struktūra | Connections rotated 270° |
| Darbošanās spiediens | 1,5 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmiens | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Vidējā temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkta svars | 255,5 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Flange 1/4 with NAMUR connection |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | Flange 1/4 with NAMUR connection |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Savienojošās plāksnes materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |