



Savienojošais vads

NEBC-M8G4-ES-1.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Daļas numurs: 8099218

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Protokols	RS232
Vada identifikācija	ar piederumiem
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	4
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	3
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Skrūves fiksācija
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Spraudņa līgзда
Elektriskais savienojums 2, vada izvads	Taisns
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	9
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	8
Elektriskais savienojums 2, montāžas veids	2x skrūves 4-40 UNC
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 24 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	1,5 kV
Shielding	Jā
Kabeļa garums	1,5 m
Vada piederums	Suitable for energy chains
Vada testa apstākļi	Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 24 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 47 mm
Vada diametrs	4,6 mm
Vada diametra pielāide	± 0,1 mm
Kabeļa struktūra	3x0,34
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,34 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Piezīme par aizsardzības klasi	IP20 for Sub-D socket saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	0 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	2
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Kabeļa apvalka krāsa	Melns