


Connector VABD-B14-P1-G18

Daļas numurs: 8099850

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	26 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums