

# dosing needle set

## VAVN-N-A1.6-06-60-V1-P10

Daļas numurs: 8104292

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iepakojuma izmērs	10
Dosing needle outside diameter	1,6 mm
Length of dosing needle	60 mm
Dozēšanas adatas nominālais izmērs	0,6 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vielas savienojums	Terminal connection
Vide	Šķidrums Gāze
Note on the medium	Ņemiet vērā ar vielu kontaktējošo materiālu ķīmisko noturību Maksimālais daļas izmērs: 5 µm
Operating pressure MPa	0 ... 0,4 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 4 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	3,91 l/min
Information on standard nominal flow rate	In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)
Plūsmas pakāpe Kv	0,008 m3/h
Information on flow rate Kv	For water as medium
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	8,3 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Dozēšanas adatas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Dozēšanas adatas materiāla numurs	1.4404
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais