


# Ligzdas savienotājs NECV-C1W3L-P-P13

Daļas numurs: 8105012

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 175301-803
Papildus funkcijas	Aizsargķēde
Savienojuma frekvence	50
Kabeļa izeja	Zem leņķa
Piezīme par kabeļa izeju	pagriežams par 180°
Produkta svars	11,6 g
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	leņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Spraudņa izkārtojuma tips C saskaņā ar EN 175301-803
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2.5 centrālo skrūvi
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	20,4 ... 27,6 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Darbības sprieguma diapazons AC	20,4 ... 27,6 V
Nominālais darba spriegums AC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	1 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Vada blīvējošais savienojums	M12x1,25
Vada diametrs	4 ... 6 mm
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	≤ 0,5 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korpusa materiāls	PC
Korpusa krāsa	caurspīdīgs
Skrūvējamās atslēgas materiāls	Steel, nickel-plated
Blīvējumu materiāls	HNBR
Elektriskā kontakta materiāls	Tin-plated brass