



Ligzdas savienotājs NECV-B2W3L-P-P12

Daļas numurs: 8105013

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Papildus funkcijas	Aizsargķēde
Savienojuma frekvence	50
Kabeļa izeja	Zem leņķa
Piezīme par kabeļa izeju	pagriežams par 180°
Produkta svars	19,5 g
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	leņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Spraudņa izkārtojuma tips B saskaņā ar industrijas standartu, 11 mm
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	20,4 ... 27,6 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Darbības sprieguma diapazons AC	20,4 ... 27,6 V
Nominālais darba spriegums AC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	1 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Vada blīvējošais savienojums	M15x1,5
Vada diametrs	6 ... 8 mm
Nominālais vadītāja šķēsgriezums	≤ 1,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korpusa materiāls	PA
Korpusa krāsa	caurspīdīgs
Skrūvējamās atslēgas materiāls	Steel, nickel-plated
Blīvējumu materiāls	HNBR
Elektriskā kontakta materiāls	Tin-plated brass