


Termināļu josla NECC-L8G5-C1

Daļas numurs: 8106756

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kabeļa izeja	Taisns
Produkta svars	3,8 g
Iepakojuma izmērs	1
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Manufactured by Assmann WSW components GmbH
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	5
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Iespraužams
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Cage clamp terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 300 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	8 A
Uzliesmojuma stiprums	1,6 kV
Shielding	Nē
Nominālais vada šķērsgriezums (AWG)	AWG28 - 16
Aizsardzības klase	IP20
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA
Korpusa krāsa	Melns