


Paralēlais komplekts EAMM-U-50-D19-38AA-78

Daļas numurs: 8107032

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	12,1 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,01 Nm
Pārneseamais moments	1 Nm
Produkta svars	600 g
Interfeisa kods, aktuators	D19
Interfeisa kods, Motora In	38AA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS