


Aksiālais komplekts EAMM-A-P4-28B-38AA

Daļas numurs: 8107704

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseis moments	0,7 Nm
Produkta svārs	59 g
Interfeisa kods, aktauators	P4-28B
Interfeisa kods, Motora In	38AA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS