


Spraudņa pamatne NEFV-V13-XX4G3-T1G3

Daļas numurs: 8109877

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Montāžas tips	Ar caurejošo urbumu priekš M3 skrūves
Kabeļa izeja	Taisns
Produkta svars	6,8 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa līgзда
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	ZIF
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	5
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	3
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Iespraužams
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 2, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Spraudņa līgзда
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	ZIF
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	5
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	3
Elektriskais savienojums 2, montāžas veids	Iespraužams
Elektriskais savienojums 3, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 3, izpildījums	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 3, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 3, savienojuma tehnoloģija	Festo-specific coding
Elektriskais savienojums 3, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 3, aizņemtie kontakti/dzīslas	3
Elektriskais savienojums 3, montāžas veids	Iespraužams
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 310 V
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Shielding	Nē
Aizsardzības klase	IP40
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	2
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA
Korpusa krāsa	Melns
Elektriskā kontakta materiāls	Niķelēta un apzeltīta bronza