


Amortizators DYSS-G8-4-4-Y1F-G2

Daļas numurs: 8111384

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Gājiens	4 mm
Amortizēšana	pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	1 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,2 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	4 mm
Max. apturēšanas spēks	100 N
Max. pievilšanas moments	1 Nm
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	0,8 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	5.500 J
Max. atlikusī enerģija	0,006 J
Atstatīšanas spēks	0,7 N
Produkta svars	10,2 g
Montāžas tips	ar vītņotu uznavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Virzļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums