

Drošības klipsis NPAP-QE-S-Q8-P10

Daļas numurs: 8113230

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iepakojuma izmērs	10
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkta svars	0,11 g
Pneimatiskais savienojums	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS