


Elektromagnēta magnētiskā spole

VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Daļas numurs: 8114078

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Noslodzes cikls	100 %
Nepieciešamais strāvas patēriņš	16 mA
Izolācijas klase	H
Maks. ieejas jauda	1,2 W
Maks. ieejas spriegums	32 V
Maks. ieejas strāva	0,2 A
Tīnuma raksturlielumu dati	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
efektīvā kapacitāte	nenozīmīgi mazs
efektīvā induktivitāte	nenozīmīgi mazs
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Sertifikācijas departaments	DNV 17.0043X
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Produkta svars	330 g
Elektriskais savienojums	Termināļa kārba, kabeļa ievada vītne M20x1.5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS