

# Tuvuma devējs SDBF-FCS-1L-PU-K-9-N-LE

Daļas numurs: 8117062

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Izmērītais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-4 ... 176 °F
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Ieslēšanās laiks	4 μs
Max. izejas strāva	500 mA
Max. kontakta jauda DC	12 W
Sprieguma kritums	1 V
Īssavienojuma stiprums	Jā
Darbības sprieguma diapazons DC	6 ... 24 V
Polaritātes aizsargāts	Jā
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Montāžas tips	Ar montāžas komplektu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Korpusa krāsa	caurspīdīgs
Korpusa materiāls	PA
Darbības statusa displejs	LED
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-4 ... 176 °F
Aizsardzības klase	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III