


# Elektromagnēta magnētiskā spole VACC-S13-18-K4-3U-NM4ME

Daļas numurs: 8118326

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	230 V DC: 1,8 W 230 V AC: 40/65 Hz, jauda 1.8 VA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Sertifikācijas departaments	INMETRO DNV 17.0042X
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	ExtbIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Produkta svars	330 g
Elektriskais savienojums	Termināļa kārba, kabeļa ievada vītne M20x1.5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS