


Vadības vārsts MGXDH-3/2-1.2-24DC-KS

Daļas numurs: 8118342

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Operating pressure MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 8 bar
Operating pressure	-13,05 ... 116 psi
Konstrukcijas struktūra	Slēgvārsts
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Sertifikācijas departaments	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Eksplūziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex db IIC T6...T3 Gb
Eksplūziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tb IIIC T85°C Db
Eksplūziju droša apkārtējā temperatūra	-65°C ~+40°C T6 -65°C ~+55°C T5 -65°C ~+60°C T4
Aizsardzības klase	IP66
Rokas vadība	aizturošs
Plūsmas virziens	nereversējams
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	24 V DC: 3 W
Pieļaujamā frekvences svārstība	+/- 10 %
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Montāžas tips	CNOMO
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS