


# Kontroles sistēma CMCB-D1-C-S1

Daļas numurs: 8118455

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Lietošanas instrukcija	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Konstrukcijas struktūra	Mounting plate Built-in safety relay unit
Veiktspējas līmenis (PL)	Category 3, Performance Level d
Izmēri B x L x H	135 mm x 254 mm x 375 mm
Aizsardzība (īssavienojuma)	Iekšējais elektroniskais drošinātājs
Maks. strāvas patēriņš	1,1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Max. enerģijas piegāde	6 A
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Mains types	TT TN IT
Tīkla frekvence	50 ... 60 Hz
Piesārņojuma pakāpe	2
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	Max. 50% at 40 °C
Aizsardzība pret tiešo un netiešo pieskaršanos	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējie apstākļi	Interior
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Produkta svars	4,5 kg
Elektriskais savienojums	Cage clamp terminālis Push-in
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS