


Amortizators DYSS-G8-5-5-Y1F-F1A

Daļas numurs: 8119983

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	5
Gājiens	5 mm
Amortizēšana	pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Max. sadursmes ātrums	1 m/s
Īslaicīgs atstatišanas laiks	0,2 s
Ilglaicīgs atstatišanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	5 mm
Max. apturēšanas spēks	200 N
Max. pievilšanas moments	2 Nm
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	1,4 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	8.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,01 J
Atstatišanas spēks	0,9 N
Produkta svars	16 g
Montāžas tips	ar vītņotu uznavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums