

Sakabe

EAMD-42-48-19-16X25

Daļas numurs: 8121127

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	19 mm
Turētāja diametrs 2	16 mm
Izmērs	42
Nominālais garums	48 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	45 kgmm ²
Pārnēsamais moments	17 Nm
Produkta svars	212 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS