


Pārvietošanas modulis EHMX-ELGC-60-BS-KF- -

Daļas numurs: 8122313

FESTO



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	200 ... 800 mm
Nepieciešamā plakņu precizitāte montāžas virsmām	0,1 mm/m
Vārpstas diametrs	12 mm
Vārpstas padeve	12 mm/U
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais lineārais modulis Ar vārpstu
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Maks. paātrinājums	15 m/s ²
Max. ātrums	0,8 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,01 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 45 °C
Max. padeves spēks Fx	200 N
Padeves konstante	12 mm/U
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS