

# Pārvietošanas modulis DHMZ-DGST-8- -

Daļas numurs: 8122326

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	30 ... 80 mm
Virzuļa diametrs	8 mm
Montāžas pozīcija	vertikāle
Darbības režīms	divpusējās darbības
Konstrukcijas struktūra	Pneimatiskais lineārais modulis
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	1,5 ... 8 bar
Operating pressure	21,75 ... 116 psi
Max. ātrums	0,5 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,02 mm
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	45 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	60 N
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS