


Savienojošais vads NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Daļas numurs: 8122832

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	1
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	2 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse Komutējošā izeja
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Cable with socket
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Plug pattern HP
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	2
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	2
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Push-pull ar nodrošināšanu pret netīšu izvilkšanu
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Enerģijas piegāde Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	2 atsevišķas dzīslas
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	2
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	2
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 24 V
Shielding	Nē
Piezīme par darbību	Operate only with external power reduction
Kabeļa garums	0,3 m
Vada piederums	Statiskajām aplikācijām
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 11 mm
Vada diametrs	0,96 mm
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PEEK
Korpusa krāsa	Pelēks
Izolācijas materiāls	PVC