

Paralēlais komplekts EAMM-U-70-D32-70AA-96

Daļas numurs: 8123499

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	70
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	118 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,18 Nm
Pārneseis moments	7 Nm
Produkta svars	1.800 g
Interfeisa kods, aktuators	D32
Interfeisa kods, Motora In	70AA 70AB
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS