


Savienojošais vads

NEBC-R3Z12G20-KH-5-N-SBS-RSG17-ET-S1

Daļas numurs: 8126916

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Produkta svars	680 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Plug and socket strip
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	RJ45 and socket strip 12 pins, 2 rows
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	20
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	14
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Skrūves fiksācija
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Hibrīdais spraudnis
Elektriskais savienojums 2, vada izvads	Taisns
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	17
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	14
Elektriskais savienojums 2, montāžas veids	Threaded
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 24 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	11,7 A
Uzliesmojuma stiprums	6 kV
Shielding	Nē
Kabeļa garums	5 m
Vada piederums	Standarta
Vada testa apstākļi	Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 130 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 130 mm
Vada diametrs	8 mm
Vada diametra pielāide	± 1 mm
Kabeļa struktūra	4x(1x0,128)+10x0,128
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,128 mm ²
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	0 ... 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Kabeļa apvalka krāsa	Sarkans
Izolācijas materiāls	PP