


# Kontroles plāksne DADG-FM-VDE1G18

Daļas numurs: 8131546

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Max. pievilkšanas moments	9 Nm
Produkta svars	227 g
Montāžas tips	Direct mounting on end cap via thread
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Korpusa materiāls	Anodizēts alumīnijs
Skrūvju materiāls	Niķelēts misiņš